

# INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32 7035 M6/7 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Integral twin                         |
| Tipo                                | Ruota girevole                        |
| Standard                            | EN12531 - Ruote per letti ospedalieri |
| Portata a 3 km/h                    | 125 kg                                |
| Portata a 4 km/h                    | 125 kg                                |
| Elettricamente conduttivo           | Sì                                    |
| Inossidabile                        | No                                    |
| Portata statica                     | 375 kg                                |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -25 °C                                |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                                 |
| Altezza totale                      | 150 mm                                |
| Larghezza complessiva               | 63 mm                                 |
| Peso complessivo                    | 1,2 kg                                |
| Certificazione                      | Testato e monitorato da TÜV Süd       |

## SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, media        |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato               |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore                    | Grigio chiaro (RAL7035)          |
| Disassamento              | 37,5 mm                          |
| Raggio di piroettamento   | 103 mm                           |
| Ingombro di piroettamento | 206 mm                           |
| Diametro cuffia superiore | 61,5 mm                          |

## RUOTA

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                                  |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo   |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Colore Ruota                | Grigio chiaro (RAL7035)                     |
| Parafili                    | Con parafili                                |
| Diametro                    | 125 mm                                      |
| Larghezza battistrada       | 12 mm                                       |
| Larghezza corpo             | 12 mm                                       |
| Durezza del Battistrada (A) | 91 Shore A                                  |
| Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D                                  |

## FISSAGGIO

|                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                       | Perno solido, tondo                                                                             |
| Diametro bullone                        | 32 mm                                                                                           |
| Lunghezza bullone                       | 45 mm                                                                                           |
| Posizione della filettatura del bullone | 7 mm                                                                                            |
| Numero fori di fissaggio                | 2                                                                                               |
| Suggerimento                            | Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. |

Premio  
tedesco  
per il  
DesignPremio  
Red Dot  
Design


# INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32 7035 M6/7 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto



Premio  
tedesco  
per il  
Design



Premio  
Red Dot  
Design