

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea low height
Викиди CO2 (сфера 3)	0.71
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	90 kg
Електропровідність	Hi
Нержавіюча сталь	Hi
Статичний Вантажопідйомність	180 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	78 mm
Загальна ширина	58 mm
Загальна вага	0,21 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Срібно-сірий (RAL7001)
Офсет (Зсув)	23 mm
Радіус повороту	60,5 mm
Поворотне з'єднання	121 mm
Діаметр ковпачка	30 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Протектор	Срібно-сірий (RAL7015)
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7015)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	75 mm
Протектор	15 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	15 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

Deutscher
Konstruktor
ClubHaropoda
InterzumIF
Дизайн
Award

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004

Номер замовлення 00770589

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

