INFORMACJE O PRODUKCIE

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Mono
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	30 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	60 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	72 mm
Waga całkowita	0,78 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Polipropylen
Kształt Widelec	Zamknięte
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Jasnoszary (RAL7035)
Wysięg	25 mm
Promień działania koła	71,8 mm
Zasięg działania koła	143,6 mm

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	18 mm
Twardość Bieżnia (A)	85 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

