

**BASETECH**

POO125X40-Ø12 WHITE

EAN 4031582410365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

**КОЛЕСО**

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44,4 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

**ЕФЕКТИВНІСТЬ**

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриація	● ● ● ● ●
Стойкість до корозії	● ● ● ○ ○

**ОСНОВНІ АТРИБУТИ**

Назва продукту	Basetech
Тип корпусу	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	200 kg
Статичний Вантажопідйомність	400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,177 kg

# BASETECH

POO125X40-Ø12 WHITE

EAN 4031582410365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

