

LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea clinic
Ház típusa	Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	450 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	0,94 kg
Teljes szélesség	71 mm
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	216 mm
Kupola átmérője	45,5 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó, rozsdamentes
Kerék színe	Szürkésfehér (RAL9002)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	15 mm
Test szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	50 mm
Csavarmenet pozíciója	7 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	4
Tippek	A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

Deutscher
Designer
ClubIF Design
AwardInterzum
Award

LINEA CLINIC



5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok



Deutscher
Designer
Club



IF Design
Award



Interzum
Award

product
design
award