

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|-----------|------------|
| 产品名称 | Lumina |
| 外壳类型 | 带断续制动器旋转脚轮 |
| 导电 | 是 |
| 不锈 | 否 |
| 温度范围 (最低) | -10 °C |
| 最高温度范围 | 40 °C |
| 总高 | 59 mm |
| 总宽度 | 55 mm |
| 总重量 | 0.13 kg |

支架

| | |
|------|---------|
| 外壳材料 | 锌压铸/铝 |
| 支架形状 | 双轮子支架关闭 |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转 |
| 旋转半径 | 51 mm |
| 转向干涉 | 102 mm |

轮子

| | |
|----------|-----------|
| 轮体材料 | 聚丙烯, 导电 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 带轴套管的滑动轴承 |
| 轴 | 铆钉 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 50 mm |
| 胎面宽度 | 8 mm |
| 轮体宽度 | 8 mm |
| 胎面硬度 (D) | 65 肖氏 D |

固定件

| | |
|-------|-------------|
| 固定件类型 | 带抓环的阀杆, 带衣领 |
| 阀杆直径 | 11 mm |

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556

订单号 00073825
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

