ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# ALPHA STAINLESS

8478UOO100P62

EAN 4031582313390



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●●○ |
| Стійкість до корозії | ●●●●● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha stainless |
| Тип | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 200 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Так |
| Статичний Вантажопідйомність | 400 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 128 mm |
| Загальна ширина | 85 mm |
| Загальна вага | 0,45 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, важка |
| Вила Форма | Широка |
| Колір | Нержавіюча сталь |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 36 mm |
| Ширина тіла | 36 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 100 mm |
| Ширина тарілки | 85 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору планшета | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478UOO100P62


EAN 4031582313390

Номер замовлення 00034805

**Креслення продукту**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH