

PURETECH AIR

DQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech air
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	200 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	400 kg
Pes total	2,44 kg

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	pneumàtic pneumàtic, perfil de bloc
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	400 mm
Banda de rodadura ample	100 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	74 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

DQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

