

## GALEA

5071PJP100P60-90X70

EAN 4031582367935



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Galea
Tip	Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	138 mm
Greutate totală	0,49 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	30 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	87 Pe malul A

## FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Închis
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	40 mm
Interferență pivotantă	205 mm

## RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	90 mm
Lățimea plăcii	70 mm
Lungime orificiu placă (minim)	60 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	70 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	50 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	55 mm
Diametru orificiu placă	8 mm

# GALEA

5071PJP100P60-90X70

EAN 4031582367935



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

