

NOVATECH

ITP 125x30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY


Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	420 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	335 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	840 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,48 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Tengely furat átmérője	15 mm
Kerékagy hossza	45 mm
Test szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D




TERMÉKINFORMÁCIÓK

NOVATECH

ITP 125x30-015 H145

EAN 4031582319873

Rendelési szám 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.