

## NOVATECH

ITP 125x30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK


|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Alumínium                  |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán          |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó    |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)         |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 125 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 30 mm                      |
| Tengely furat átmérője       | 15 mm                      |
| Kerékagy hossza              | 45 mm                      |
| Test szélessége              | 30 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                 |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D                 |

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Novatech                   |
| Ház típusa                        | Kerék                      |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 420 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 335 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 840 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 0,48 kg                    |




# NOVATECH

ITP 125x30-015 H145

EAN 4031582319873

Rendelési szám 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.