

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845
Bestelnummer 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers (RS/2RS)
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaf lengte	14 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	180 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	140 kg
Statisch Draagvermogen	360 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,4 kg

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845
Bestelnummer 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

