

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690

Numéro de commande 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	34 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8,3 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Statique Capacité de charge	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,294 kg

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690

Numéro de commande 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

