

## ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280

Numărul de comandă 00804109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ● ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ● ●

Atriție ● ● ● ○ ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Zeta                              |
| Tip de carcasă                    | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 500 kg                            |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 400 kg                            |
| Capacitate de încărcare statică   | 1000 kg                           |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 85 °C                             |
| Înălțime totală                   | 290 mm                            |
| Lățime totală                     | 117 mm                            |
| Greutate totală                   | 3,732 kg                          |

## ROATĂ

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Aluminiu                               |
| Material al benzii de rulare            | Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie            |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță                   |
| Roată                                   | Jet negru (similar RAL9005)            |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet            |
| Diametru                                | 250 mm                                 |
| Benză de rulare                         | 50 mm                                  |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                                  |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 67 Pe malul A                          |

## FURCA

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Material   | Tablă de oțel, foarte grea |
| FormăFurcă | Larg, Rezistent            |
| Culoare    | Pasivat în albastru        |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 117 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280

Numărul de comandă 00804109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

