

LINEA LIGHT

5920UOH065L51-10

EAN 4031582403978



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea light
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	68 mm
Celková šířka	46 mm
Celková hmotnost	0,092 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	13,9 mm

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Radius otočení	56 mm
Otočné rušení	112 mm
Průměr otočné kamery	23 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	10 mm

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award

LINEA LIGHT

5920UOH065L51-10

EAN 4031582403978



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

