

## LINEA CLINIC

5946UAC125R36-34XS S27 safety OH 130

EAN 4031582412611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Име на продукта                       | Linea clinic                                       |
| Тип                                   | Въртящ се Колело с централно ,<br>Пълно заключване |
| Стандартен                            | подобен EN12531 - Болнични<br>лебедни колела       |
| Товароносимост при 3 км/ч             | 150 kg                                             |
| Товароносимост при 4 км/ч             | 150 kg                                             |
| Електропроводим                       | Не                                                 |
| Неръждаемост                          | Да                                                 |
| Статичен Товароносимост               | 300 kg                                             |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -20 °C                                             |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 80 °C                                              |
| Обща височина                         | 130 mm                                             |
| Обща ширина                           | 71 mm                                              |
| Общо тегло                            | 0.85 kg                                            |
| Сертифициране                         | Тествано и наблюдавано от TÜV<br>Süd               |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Изместване                  | 40 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 102.5 mm              |
| Интерференция при завъртане | 205 mm                |

## КОЛЕЛО

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                                |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано                |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер ,<br>Неръждаемост |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба         |
| Диаметър              | 125 mm                                  |
| Ширина на Резба       | 15 mm                                   |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                            |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга   | Щифт с Отвор за ексцентрик за<br>профилни профили, къса Версия                                                  |
| Диаметър на Болт | 32 mm                                                                                                           |
| Дължина на Болт  | 42 mm                                                                                                           |
| Намек            | Перещите се легла трябва да<br>бъдат Изолиран в зоната за<br>поставяне от производителя на<br>болничното легло. |

Deutscher  
Дизайн  
ClubНаграда  
InterzumIF  
награда  
за  
Дизайн

# LINEA CLINIC


5946UAC125R36-34XS S27 safety OH 130

EAN 4031582412611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта



Deutscher  
Дизайн  
Club



Награда  
Interzum



product  
design  
award

IF  
награда  
за  
Дизайн