

## AGILA

2470JP150P50

EAN 4031582010756



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 0,88 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 60 mm                       |

## VÁZ

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja    | Széles             |
| Forgócsapágó    | Kétsoros golyó     |
| Szín            | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz     | 45 mm              |
| Körbeforgás     | 240 mm             |
| Kupola átmérője | 60 mm              |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén            |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi    |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó |
| Kerék színe                  | Ezüstsürke (RAL7001)    |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 150 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                   |
| Test szélessége              | 32 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A              |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 77 mm                    |
| Talplemez szélessége              | 67 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 46,5 mm                  |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 51,5 mm                  |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 56 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 61,5 mm                  |
| Tengely furat átmérője            | 8,5 mm                   |

# AGILA

2470PJP150P50

EAN 4031582010756

Rendelési szám 00006885

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

