

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	250 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	123 mm
Ancho total	118 mm
Peso total	5.29 kg

SOPORTE

Desplazamiento	30 mm
Radio de giro	72 mm
Interferencia de giro	144 mm
Diámetro del domo	104 mm

ARO

Cojinete	Sin mecanizar Cubo
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Anchura del cuerpo	30 mm

AJUSTE

Longitud de la placa	112 mm
Anchura de la placa	112 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	92 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	92 mm
Diámetro del orificio de la placa	9 mm