

AGILA

2470DIK050B10-11X31

EAN 4031582300598

Rendelési szám 00004472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	72 mm
Teljes szélesség	43 mm
Összsúly	0,238 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapág	Kúpos golyóscsapág
Kerék színe	Kék passzívált
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	19 mm
Test szélessége	19 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	24 mm
Körbeforgás	49 mm
Körbeforgás	98 mm
Kupola átmérője	41 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavar szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője	11 mm
Szár hossza	31 mm

AGILA

2470DIK050B10-11X31

EAN 4031582300598
Rendelési szám 00004472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

