

AGILA

2477PJP075P30-11

EAN 4031582050424

Номер заказа 00004327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта | Agila |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 75 kg |
| Грузоподъемность статическая | 150 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 100 mm |
| Общая ширина | 43 mm |
| Общий вес | 0,31 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 75 mm |
| Ширина Протектор | 25 mm |
| Ширина тела | 25 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 24 mm |
| Радиус поворота | 80 mm |
| Поворотное соединение | 160 mm |
| Диаметр купола | 43 mm |

ФИТИНГ

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm |
| Подсказка | Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины. |

AGILA

2477PJP075P30-11

EAN 4031582050424

Номер заказа 00004327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

