PRODUCTINFORMATIE

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,4 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, met foam loopvlak
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Zwart
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Asgatdiameter	8 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	70 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Bestelnummer 00005569

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH