

MONO

A025PJ050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Моно
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	30 kg
Грузоподъемность статическая	60 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	72 mm
Общий вес	0,78 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	18 mm
Твердость Протектор (A)	85 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полипропилен
Форма Вилы	Закрото
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Светло-серый (RAL7035)
Офсет (Смещение)	25 mm
Радиус поворота	71,8 mm
Поворотное соединение	143,6 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	10 mm

MONO

A025PJ1050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

