

# LINEA LIGHT

5925POH065L51-10

EAN 4031582404005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Linea light                   |
| Tip                            | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard                       | EN12528 - tockovi za namestaj |
| Nosivost na 3 km/h             | 40 kg                         |
| Električni provod              | no                            |
| nerdjajuci                     | no                            |
| Statički Nosivost              | 80 kg                         |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                        |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                         |
| Sveukupna visina               | 68 mm                         |
| Ukupna širina                  | 46 mm                         |
| Ukupna težina                  | 0.09 kg                       |

## KUCISTE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Materijal kućišta | poliamid             |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj     | stablo , okretanje   |
| okretni radijus   | 67 mm                |
| Otpor okretanju   | 134 mm               |
| Prečnik kupole    | 23 mm                |

## TOCAK

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen             |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje           | klizni lezaj             |
| stitnici omotaca  | Sa threadguard           |
| Prečnik           | 65 mm                    |
| Širina omotac     | 13.9 mm                  |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tip uklapanja       | zatvorena rupa za postavljanje B10 |
| dimenzija rupa sraf | 10 mm                              |

Deutscher  
dizajner  
ClubInterzum  
nagradaproduct  
design  
awardIF  
nagrada  
za Dizajn

# LINEA LIGHT



5925POH065L51-10

EAN 4031582404005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher  
dizajner  
Club



Interzum  
nagrada



IF  
nagrada  
za Dizajn