

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech heat
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	280 °C
Celková hmotnost	0,21 kg

KOLO

Materiál středu	plastové termoset, odolný vůči teple
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kola	Černá
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8 mm
Délka náboje	45,5 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdost Běhoun (D)	90 Shore D

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

Objednací číslo 00035369
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

