INFORMACE O PRODUKTU

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	plastové termoset, odolný vůči teplu
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kola	Černá
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8 mm
Délka náboje	45,5 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdost Běhoun (D)	90 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●○○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech heat
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	280 °C
Celková hmotnost	0,21 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

Objednací číslo 00035369

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH