

## GALEA

5070YGP125P60-90X70

EAN 4031582353402

Numărul de comandă 00074446



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Galea                             |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                            |
| Conductiv electric                | ✓                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 163 mm                            |
| Greutate totală                   | 0,415 kg                          |

## ROATĂ

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă, conductiv electric        |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic, conductiv electric |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie              |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet                |
| Diametru                                | 125 mm                                   |
| Benză de rulare                         | 30 mm                                    |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A                            |

## FURCA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material               | Poliamidă           |
| Formă Furcă            | Închis              |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi |
| Offset                 | 40 mm               |
| Raza de pivotare       | 102,5 mm            |
| Interferență pivotantă | 205 mm              |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 90 mm                 |
| Lățimea plăcii                      | 70 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 60 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 70 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 50 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 55 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 8 mm                  |

# GALEA

5070YGP125P60-90X70

EAN 4031582353402

Numărul de comandă 00074446



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

