

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Número de encomenda 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ○ ○ ○ ○ ○

Ruído de movimento ○ ○ ○ ○ ○

Desgaste ○ ○ ○ ○ ○

Resistência à corrosão ○ ○ ○ ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Footmaster

Tipo Rodízio giratório

Capacidade de carga a 3 km/h 630 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 90 °C

Altura total 200 mm

Largura geral 160 mm

Peso geral 17,54 kg

## RODA

Rolamento Cubo não maquinado

Diâmetro 150 mm

Largura do Piso 40 mm

Largura do corpo 40 mm

## SUORTE

Offset 37 mm

Raio giratório 122 mm

Interferência giratória 244 mm

Diâmetro do dome 145 mm

## ENCAIXE

Comprimento da placa 145 mm

Largura da placa 145 mm

Comprimento do furo da placa (Máximo) 120 mm

Largura do furo da placa (Máximo) 120 mm

Diâmetro do furo da placa 11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Número de encomenda 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

