

GALEA

5070PJP100P30-10

EAN 4031582378610

Objednáací číslo 00770898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	139 mm
Stavební výška	66 mm
Celková hmotnost	0,437 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vídlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	90 mm
Průměr otáčení	180 mm
Poloměr otáčení	59 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	10 mm

GALEA

5070PJP100P30-10

EAN 4031582378610

Objednáací číslo 00770898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

