

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672

Numer zamówienia 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ● ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Compacta
Typ obudowy	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	25 kg
Nośność statyczne	50 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	50,5 mm
Szerokość całkowita	32 mm
Waga całkowita	0,071 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	38 mm
Szerokość Bieżnia	16 mm
Szerokość korpusu	16 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Arkusz stalowy, lekki
Kształt Widelec	Poszerzane
Łożysko obrotowe	Jeden wyściąg piłki
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	13 mm
Promień działania koła	32 mm
Zasięg działania koła	64 mm
Średnica kopuły	32 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	46 mm
Szerokość płytki	38 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	28 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	36 mm
Średnica otworu płytki	5,3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672

Numer zamówienia 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

