



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●○

### 核心属性

产品名称	Kappa
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1200 kg
6 公里/小时的载重	1000 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	2000 kg
温度范围 (最低)	-10 °C
最高温度范围	60 °C
总高	245 mm
总宽度	110 mm
总重量	8.68 kg

### 支架

外壳材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	两个球座圈, 加强的型或不锈钢型
颜色	蓝色钝化
偏移量	59 mm
旋转半径	160 mm
转向干涉	320 mm
Lubrication nipple	1
圆顶直径	111 mm

### 轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	60 mm
轮体宽度	60 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

### 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

