

NOVATECH

ITP150x50-Ø25-SH80A convex

EAN 4031582329537



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO


Tread profile	wypukły
Materiał ciała	Aluminium
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	60 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY


Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	500 kg
Nośność przy 6 km/h	400 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C



NOVATECH

ITP150x50-Ø25-SH80A convex

EAN 4031582329537



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.