

# NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL


|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal wielkern            | Gietijzer             |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers  |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer   |
| Diameter                      | 200 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 80 mm                 |
| Diameter Asgat                | 25 mm                 |
| Naaflengte                    | 90 mm                 |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A            |

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN


|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Novatech                   |
| Type                         | Wiel                       |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 1680 kg                    |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 1400 kg                    |
| Elektrisch geleidend         | Nee                        |
| Roestvrij                    | Nee                        |
| Statisch draagvermogen       | 3360 kg                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                      |
| Totaal gewicht               | 7,06 kg                    |



# NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.