



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Stora
Ház típusa	Kerékfészes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,72 kg
Teljes szélesség	74 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Speciális funkció
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	205 mm
Kupola átmérője	65 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliuretán fröccsöntött
Futófelület anyaga	Dupla karimás, nyomvonalas
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (D)	59 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Rendelési szám 00034015

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

