

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Rendelési szám 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ○○○○○

Mozgás zajkibocsátása ○○○○○

Kopás ○○○○○

Korrozióálló képesség ○○○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	250 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	123 mm
Teljes szélesség	131 mm
Összsúly	5,56 kg

KERÉK

Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm

VÁZ

Ellensúlyoz	30 mm
Körbeforgás	81 mm
Körbeforgás	162 mm
Kupola átmérője	104 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	112 mm
Talplemez szélessége	112 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	92 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	92 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Rendelési szám 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

