


OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ	Pevné Kolečko
Norma	podobná EN12532 - Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	3000 kg
Nosnost 6 km/h	2400 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	4500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	325 mm
Stavební výška	154 mm
Celková hmotnost	21,11 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchytení dvou Kolo
Barva vidlice	Průhledný Povlak
Lubrication nipple	1
Poloměr otáčení	160 mm

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchytení	Obdélníková destička
Délka plotny	200 mm
Šířka plotny	160 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	120 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	160 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	120 mm
Průměr otvoru plotny	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Objednáací číslo 00801478
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

