

AGILA CARE US

2444UAP150R36-32S

EAN 4031582385151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	50 mm
Rayon d'encombrement	125 mm
Diamètre d'encombrement	250 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	36 mm
Longueur de la vis	32 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila care US
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	193 mm