

ULTRATECH

FCP200X50-Ø20

EAN 4031582445169



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Ultratech Polyurethane, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Ultratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	640 kg
Tracidad de carga estàtica	1600 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	1,3 kg

ULTRATECH

FCP200X50-Ø20

EAN 4031582445169



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

