

# AGILA STAINLESS

7470PJC125P50

EAN 4031582349986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila stainless                    |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Conducteur électrique           | Non                                |
| Inoxydable                      | Oui                                |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 160 mm                             |
| Largeur totale                  | 60 mm                              |
| Poids global                    | 0.72 kg                            |

## CHAPE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Matériau de la chape    | Acier Inoxydable, moyen |
| Forme Chape             | Galbé                   |
| Pivot                   | Deux courses de balles  |
| Couleur de la chape     | Acier Inoxydable        |
| Déport                  | 41 mm                   |
| Rayon d'encombrement    | 103.5 mm                |
| Diamètre d'encombrement | 207 mm                  |
| Diamètre du dôme        | 60 mm                   |

## ROUE

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène                               |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique                  |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, Inoxydable |
| Couleur Roue          | Gris argent (RAL7001)                       |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                          |
| Diamètre              | 125 mm                                      |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                                       |
| Largeur du corps      | 32 mm                                       |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                                  |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 77 mm                |
| Largeur de plaque                     | 67 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 46.5 mm              |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 51.5 mm              |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 56 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 61.5 mm              |
| Diamètre du trou de la plaque         | 8.5 mm               |

# AGILA STAINLESS

7470PJC125P50

EAN 4031582349986

Numéro de commande 00036342  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

