

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Objednávací číslo 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	20 kg
Statický Nosnost	40 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	42,5 mm
Celková šířka	26 mm
Celková hmotnost	0,046 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	32 mm
Šířka Běhoun	14 mm
Šířka těla	14 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva	Pasivováno modrou
Offset	11 mm
Radius otočení	27 mm
Otočné rušení	54 mm
Průměr otočné kamery	26,5 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	38 mm
Šířka desky	32 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	24 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	30 mm
Průměr otvoru dlahy	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665
Objednací číslo 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

