

# ALPHA

3478DVJ200P63

EAN 4031582306354



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type                            | Roulette fixe                     |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 205 kg                            |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 410 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                             |
| Hauteur                         | 240 mm                            |
| Largeur totale                  | 115 mm                            |
| Poids                           | 2,61 kg                           |

## CHAPE

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, lourde |
| Forme de la chape    | Galbée               |
| Couleur de la chape  | Zingué bleu          |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Tôle d'acier                    |
| Bandage                  | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement                | Roulements rouleaux             |
| Axe                      | axe de roue boulonné            |
| Couleur de la roue       | Zingué bleu                     |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 200 mm                          |
| Largeur du bandage       | 50 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 80 Shore A                      |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 140 mm                |
| Largeur de la platine                      | 115 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ALPHA

3478DVJ200P63

EAN 4031582306354

Numéro de commande 00000479

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

