

# DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637  
Bestelnummer 00804152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	91 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	93 mm
Breedte wielkern	91 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204ZV

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	720 kg
Statisch Draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,566 kg

# DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637  
Bestelnummer 00804152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

