

# NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	5,846 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Ruota flangiata
Diametrs	230 mm
Protektora platums	82 mm
Ass atveres diametrs	45 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Atveres apļa diametrs	70 mm
Montāžas atveres diametrs	14 mm
Piemērots	jungheinrich_mic

## UZSTĀDĪŠANA

Skrūvju montāžas caurumu daudzums	5
-----------------------------------	---

# NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

