

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	1500 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1500 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	132 mm
Lățime totală	116 mm
Greutate totală	3,2 kg

FURCA

Culoare	Alb
Offset	69 mm
Raza de pivotare	117 mm
Interferență pivotantă	234 mm
Diametru cupolă	116 mm

ROATĂ

Lagăr	Rulment cu role, umezit
Roată	Albastru
Diametru	90 mm
Benză de rulare	56 mm
Lățimea corpului	56 mm

RACORD

Lungime placă	100 mm
Lățimea plăcii	100 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	70 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	70 mm
Diametru orificiu placă	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Numărul de comandă 00062084
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

