

# ELASTECH

SFP 160X50-Ø20 HL60 PLUS

EAN 4031582322200

Numer zamówienia 00830558



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

Materiał ciała	Arkusze stalowe, ciężkie miękki
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
łożysko	łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Szary / bez oznaczeń
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	68 Shore A

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	540 kg
Nośność przy 6 km/h	450 kg
Nośność statyczne	900 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	1,124 kg

# ELASTECH

SFP 160X50-Ø20 HL60 PLUS

EAN 4031582322200

Numer zamówienia 00830558



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

