

# DURATECH

TOP 085X80-Ø20 HL80

EAN 4031582331202

Номер на поръчката 00832614



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●○○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	750 kg
Товароносимост при 6 км/ч	600 kg
Статичен Товароносимост	1500 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,558 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	85 mm
Ширина на Резба	80 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	80 mm
Ширина на тялото	80 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6204

# DURATECH

TOP 085X80-Ø20 HL80

EAN 4031582331202

Номер на поръчката 00832614



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

