

## PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО


|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness          | мягкий                           |
| Материал корпуса        | Чугун                            |
| Материал протектора     | Литая резина, черная             |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо             | Черный (аналог RAL9005)          |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 250 mm                           |
| Ширина Протектор        | 80 mm                            |
| Диаметр отверстия Ось   | 25 mm                            |
| Длина хаба              | 90 mm                            |
| Ширина тела             | 80 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 67 Береговая A                   |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ● ● |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Название продукта                  | Puretech                                   |
| Тип                                | Колесо                                     |
| Стандартный                        | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 810 kg                                     |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 675 kg                                     |
| Электропроводящий                  | Нет                                        |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                        |
| Грузоподъемность статическая       | 1350 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                      |
| Общий вес                          | 7,92 kg                                    |




# PURETECH

FVP 250x80-Ø25 H190

EAN 4031582319521

Номер заказа 10801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.