产品信息

# ZETA

4688IFP200P63

EAN 4031582366082



图片可能与原产品不同

## 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●●○ |
| 运动噪音 | ●●●●● |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Zeta |
| 外壳类型 | 固定脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 450 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 360 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 900 kg |
| 温度范围（最低） | -20 °C |
| 最高温度范围 | 85 °C |
| 总高 | 240 mm |
| 总宽度 | 117 mm |
| 总重量 | 2.94 kg |

## 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 钢板，非常重 |
| 支架形状 | 宽，加强的 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |

## 轮子

| | |
|---|---|
| Tread hardness | 柔软 |
| 轮体材料 | 铝 |
| 胎面材料 | 弹性轮胎，无痕，硫化 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 灰色/无标记 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 200 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轮体宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度 （A） | 67 岸 A |

## 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 137 mm |
| 上板宽 | 117 mm |
| 上板孔长度（最小） | 75 mm |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4688IFP200P63


EAN 4031582366082

订单号 00829107

**产品图纸**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH