

ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-11

EAN 4031582370157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Tracidad de carga estàtica	300 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	155 mm
Pes total	0,839 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SUPORT

Material	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	102,5 mm
Sterferencia de giro	205 mm
Inoxidable	✓

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-11

EAN 4031582370157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

