

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Листова сталь, важка
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Сірий / не маркування
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ●
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	500 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	3,48 kg

ELASTECH


SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Номер замовлення 00830559
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

SFP 200x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582322117

Номер замовлення 0830559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.