**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# ELASTECH

## SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●○○○ |
| Шум руху | ●●●●● |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Elastech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 600 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 500 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 1000 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна вага | 3,48 kg |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Tread hardness | м’який |
| Матеріал тіла | Листова сталь, важка |
| Матеріал протектору | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Сірий / не маркування |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 20 mm |
| Довжина хаба | 60 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 68 Прибережна A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Номер замовлення 00830559

**Креслення продукту**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Номер замовлення 20830559




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH